



# MAPA DE PARTES

Modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Notas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


## Sección superior de la carcasa

- 1 Eliminadores de gota
- 2 Caja de alimentación
- 3 Tuberías ramales del sistema de aspersores/rociadores
- 4 Aspersores/rociadores
- 5 Serpentin/bobina

## Sección de la bandeja inferior

- 6 Conjunto de válvula de reposición
- 7 Bola de flotación/boya
- 8 Puerta de acceso
- 9 Filtro/malla
- 10 Bomba de recirculación
- 11 Tubería de succión de bomba de recirculación
- 12 Tubería de descarga/bajante de bomba de recirculación
- 13 Pantalla/guarda del ventilador
- 14 Conjunto de respiradero del ventilador
- 15 Carcasa del ventilador - superior
- 16 Carcasa del ventilador - inferior
- 17 Anillos de entrada
- 18 conjunto del ventilador centrífugo

# Serie V Torres de enfriamiento de circuito cerrado



- A Juego de correa
- B Polea del ventilador
- C Buje de la polea del ventilador
- D Juego de rodamientos

- E Soporte de cojinetes
- F Conjunto de rueda del ventilador
- G Eje del ventilador
- H Polea del motor

- I Buje de la polea del motor
- J Motor
- K Base del motor y barra de ajuste